

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M20X45

Numéro d'article	01237.200.045
Marque	-
UBB	500648291747
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234833
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Dessin technique

