

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M20X60

Numéro d'article	01237.200.060
Marque	-
UBB	500648291903
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234857
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	2.5
s	30

Dessin technique

