

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M20X80

Numéro d'article	01237.200.080
Marque	-
UBB	500648292323
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234895
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

Dessin technique

