

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M5

Numéro d'article	01320.050.001
Marque	-
UBB	950355017746
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042842
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Dessin technique

