

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M30

Numéro d'article	01321.300.001
Marque	-
UBB	500579964858
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421041
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M30
m (max.)	25.6
P	3.5
s	46

Dessin technique

