

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M10

Numéro d'article 01337.100.001

Marque -

UBB 500611918839

UNSPSC 31161727

EAN 8715494421393

PKG. de 250 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO 4032

Spécifications techniques

d-D	M10
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Dessin technique

