

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier Electro zingué Gr.5 3/4X2.1/4



Numéro d'article	02420.191.057
Marque	-
UBB	950351906512
UNSPSC	31161620
EAN	8715492426352
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3/4
Longueur (Inch - ft)	2.1/4
Classe	Gr.5
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué

Normes

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Spécifications techniques

F	1.1/8
H	15/32
L _T (min.): L>6 Inch	2
L _T (min.): L≤6 Inch	1.75
Filets par pouce	10

Dessin technique

