

Vis à tête hexagonale filetage partiel BSF BS ≈1083 Acier Brut Gr.R 7/16X1.1/2



Numéro d'article	03000.111.038
Marque	-
UBB	950351293374
UNSPSC	31161620
EAN	8715492108982
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	7/16 Inch
Longueur	1.1/2 Inch
Classe	Gr.R
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	British Standard Fine
Filets par pouce	18
Info	Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n'est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d'utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).

Normes

BS ≈1083

Spécifications techniques

A	0.71
F	0.302
LT (min.)	0.875

Dessin technique

FABORY

