

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M8X120

Numéro d'article	04110.080.120
Marque	-
UBB	500645022350
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051874
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	120 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Dessin technique

