

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M24X70

Numéro d'article	04110.240.070
Marque	-
UBB	950351333139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118332
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	70 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Normes

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	70
P	3
s	36

Dessin technique

