

## Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué 10.9 M27X100

Numéro d'article	04115.270.100
Marque	-
UBB	500648330933
UNSPSC	31161620
EAN	8717077237827
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

### Spécifications techniques

d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

### Dessin technique

