

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Brut |10| M12

Numéro d'article	04120.120.001
Marque	-
UBB	950355042819
UNSPSC	31161727
EAN	8715492119513
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Dessin technique

