

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M10X1,00X55



Numéro d'article	04161.100.055
Marque	-
UBB	500645030684
UNSPSC	31161620
EAN	8717077052703
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	55
P	1
Largeur de clé	17
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info Avertissement:  
 la galvanisation  
 électrolytique de  
 ces produits peut  
 provoquer un risque  
 de fragilisation par  
 l'hydrogène.

### Normes

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26

### Dessin technique

k

6.4

S

17

**UP COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

