


DIN ≈6921 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 100 M6X25



Numéro d'article	04405.060.025
Marque	-
UBB	500505584234
UNSPSC	31161620
EAN	8715494215046
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	100
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	≈6921
-----	-------

Spécifications techniques

d-D	M6
dc	14.2
k	5.5
L (mm)	25
P	1
s	10

Dessin technique

