

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M4X25



Numéro d'article	07000.040.025
Marque	-
UBB	950351366477
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043665
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	25 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Spécifications techniques

Dessin technique

