

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M5X130



Numéro d'article	07000.050.130
Marque	-
UBB	953351172713
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044099
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	130 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762

Spécifications techniques

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	130

Dessin technique



