

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M6X135



Numéro d'article	07000.060.135
Marque	-
UBB	500500361315
UNSPSC	31161605
EAN	8715494068673
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	135 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	4762
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	135

Dessin technique



