

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X30



Numéro d'article	07000.160.030
Marque	-
UBB	950351381146
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046284
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	30 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Normes

ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912

### Spécifications techniques

### Dessin technique

