

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X55



Numéro d'article	07000.200.055
Marque	-
UBB	950351385105
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046970
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	55
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
 la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	52
d _k (max.)	30
Filetage total quand L ≤	75
k (max.)	20
P	2.50
s	17

Dessin technique

