

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X55



Numéro d'article	07000.200.055
Marque	-
UBB	950351385105
UNSPSC	31161605
EAN	8715492046970
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	55 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Spécifications techniques

Dessin technique

