

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X80



Numéro d'article 07000.200.080

Marque -

UBB 950351385691

UNSPSC 31161605

EAN 8715492047021

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	80
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912

Spécifications techniques

b	52
d _k (max.)	30
Filetage total quand L ≤	75
k (max.)	20
P	2.50
s	17

Dessin technique

