

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X250



Numéro d'article	07000.200.250
Marque	-
UBB	953351179742
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047250
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	250
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

### Normes

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912

### Spécifications techniques

b	52
d <sub>k</sub> (max.)	30
Filetage total quand L ≤	75
k (max.)	20
P	2.50
s	17

### Dessin technique

