



Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar DIN 7984 Acél Horganyzott 08.8 M8X16

Cikkszám	07090.080.016
Márka	-
UBB	950351434119
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063151
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	16 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Lapos fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Info

A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes

Szabványok

DIN	7984
-----	------

acél kötőelemek
 esetében a
 csökkentett
 terhelhetőség
 jelölése az
 anyagosztály
 mellőzése. Például:
 A2-70 → A2. Néhány
 esetben a régi és az
 új jelölés is szerepel
 egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Tővigmenetes L ≤	30
k	5
L (mm)	16
P	1.25
s	5

Műszaki rajz

