

Vis à tête fraisée à six lobes internes ISO ≈10642 Acier Electro zingué 08.8 M5X35



Numéro d'article	07450.050.035
Marque	-
UBB	500504777235
UNSPSC	31161518
EAN	8715494195942
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	35 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour

Normes

ISO	≈10642
DIN	≈7991

FABORY

les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	35
P	0.8
Clé	25
α	90

Dessin technique

