



BOULONNEUSE 1"

Numéro d'article	1007400A
Marque	-
UBB	500613765006
UNSPSC	27112713
EAN	8717659220674
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Largeur	175
Hauteur	160
Longueur	355
Pression de service max.	6.3
Insertion d'outils	1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti	4100
Entrée d'air côté appareil	Autre
Couple de desserrage maximal	3800
Couple de serrage maximal	3800
Visseuse à impulsions	Oui
Taille de filetage maximale (métrique)	39
Débit d'air requis	696

Normes