

Écrou hexagonal filetage à gauche, décolleté DIN 934 Acier Brut |6| turned left hand thread M30 (LH)

Numéro d'article	11001.300.001
Marque	-
UBB	500648176419
UNSPSC	31161727
EAN	8717077215078
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Classe	6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Gauche (LH)
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	turned left hand thread

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Dessin technique

