

Écrou hexagonal decolleté DIN 934 Acier Electro zingué |6| M3,5

Numéro d'article	11300.035.001
Marque	-
UBB	950355089448
UNSPSC	31161727
EAN	8715492570802
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3.5
Classe	6
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	decolleté

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M3.5
m	2.8
P	0.6
s	6

Dessin technique

