



Écrou hexagonal de jonction H=3xD filetage ISO-Métrique Acier Galvanisé à chaud M24

Numéro d'article	11417.240.001
Marque	-
UBB	500621923100
UNSPSC	31161727
EAN	8715494515368
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info	<p>Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement. Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant</p>
------	--

Normes

pas influencée
de manière
désavantageuse
car le filetage
sera protégé par
la couche de
zinc de la pièce
correspondante. ISO
métrique

Spécifications techniques

d-D	M24
m	72
P	3
s	36

Dessin technique

