



Acier Electro zingué M8X60

Numéro d'article	17123.080.060
Marque	-
UBB	950370013514
UNSPSC	31161610
EAN	8712547002974
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	60 mm
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

Spécifications techniques

d-D	M8
d2	7
h	25
L (mm)	60
P	1.25

Dessin technique

