



Etrier en U type B article 40G Acier Electro zingué M10X99X73X40

Article n °	17243.100.073
Marque	-
UBB	408373267496
UNSPSC	31161616
EAN	8712547003988
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

b	40
Diamètre (d-D)	M10
e	73
h	99
Longueur (L)	99
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Type no.	40G

Normes

Spécifications techniques

D (nom. pouce)	2 Inch
D (nom. mm)	60
e	73
b	40

Dessin technique

