



Piton Acier inoxydable (Inox) A2 M8X60X10

Numéro d'article 17690.086.010

Marque -

UBB 408370402252

UNSPSC 31161610

EAN 8712547008839

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	60 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

Spécifications techniques

d-D	M8
D	0.25
d2	7
Diamètre de l'oeil	10
L (mm)	60
P	1.25

Dessin technique

