



Tige filetée longueur 3 mètres filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M16

Numéro d'article	20147.160.001
Marque	-
UBB	500621925675
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514972
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	3000 mm
Classe	4.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info

Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage

Normes

NF	E25-136
DIN	976-1A

FABORY de classe 6AZ
(surdimensionnée).3
mètres en surcôte

Spécifications techniques

d-D	M16
L (mm)	3000
P	2

Dessin technique

