

Tige filetée longueur 2 mètres en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M16



Article n °	20155.160.001
Marque	-
UBB	500621926335
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514910
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M16
Classe	8.8
Informations supplémentaires	2 mètres en surcôte
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info

Dans le cas des tiges filetées galvanisés à chaud avec filetage en SURCOTE, la couche de protection est appliquée SUR le filet normal. Le file-tage n'est donc plus ISO-métrique APRES galvanisation; il est SURCOTE. Ces tiges filetées ne satisfont donc plus aux exigences des calibres habituels et, par exemple, ne peuvent plus

Normes

NF	E≈25-136
DIN	976-1A

être vissées dans des trous borgnes à filetage normal. Les écrous correspondants, avec filetage en SURCOTE sont réalisés avec un taraud environ 0,3 mm plus grand. Ils s'adaptent ainsi parfaitement sur les tiges filetées.

Spécifications techniques

P

2

Dessin technique

