



Tige filetée longueur 2 mètres filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M30

Numéro d'article 20155.300.001

Marque -

UBB 500621926665

UNSPSC 31161618

EAN 8715494514941

PKG. de 1 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	2000 mm
Classe	8.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g. Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage

Normes

DIN	976-1A
NF	E25-136

FABORY de classe 6AZ
(surdimensionnée).2
mètres en surcôte

Spécifications techniques

d-D	M30
L (mm)	2000
P	3.5

Dessin technique

