

Tige filetée longueur 3 mètres en surcôte DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M20



Article n °	20157.200.001
Marque	-
UBB	500621927085
UNSPSC	31161618
EAN	8715494515054
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur (L)	3000
Diamètre (d-D)	M20
Classe	8.8
Informations supplémentaires	3 mètres en surcôte
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E≈25-136
DIN	976-1A

Info

Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).

Spécifications techniques

FAROVY

P 2.50

INTRODUCING SOLUTIONS

Dessin technique

