

Tige filetée longueur 1 mètre filetage iso-métrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M16



Article n °	20160.160.001
Marque	-
UBB	950353454875
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604811
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur (L)	1000
Diamètre (d-D)	M16
Classe	4.8
Informations supplémentaires	1 mètre ISO
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

Normes

DIN	976-1A
NF	E25-136

Spécifications techniques

P	2
---	---

Dessin technique

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

