

Tige filetée longueur 1 mètre ISO-Métrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M27



Numéro d'article	20160.270.001
Marque	-
UBB	950353603125
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604842
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	1000 mm
Classe	4.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

Info
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO

Normes

DIN	976-1A
NF	E25-136

Spécifications techniques

d-D	M27
L (mm)	1000

Dessin technique

