

## Tige filetée longueur 1 mètre ISO-Métrique DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 8.8 M42



Numéro d'article	20170.420.001
Marque	-
UBB	951353694031
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604965
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M42
Longueur	1000 mm
Classe	8.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique

**Info**  
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.1 mètre ISO

### Normes

NF	E25-136
DIN	976-1A

### Spécifications techniques

d-D	M42
L (mm)	1000

### Dessin technique

