

## Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.4 1/2X85 (3.3/8)



Numéro d'article	22320.127.085
Marque	-
UBB	500578862079
UNSPSC	31161619
EAN	8715494414838
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1/2 Inch
Longueur	85 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.4
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	13

### Normes

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

### Info

Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins. Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est

conseillé d'utiliser  
des écrous de Grade  
7.

**FABORY**

### Spécifications techniques

B	0.875
L (mm)	85
M	12.3

### Dessin technique

