

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 7/8X470 (18.1/2)



Numéro d'article	22325.222.469
Marque	-
UBB	500578908112
UNSPSC	31161619
EAN	8715494416122
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	7/8 Inch
Longueur	470 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.7
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	9
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Spécifications techniques

B	1.4375
L (mm)	470

Dessin technique

M

21.8

FABORY

