



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X320 (12.5/8)

Numéro d'article	22325.254.320
Marque	-
UBB	500578913559
UNSPSC	31161619
EAN	8715494419130
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1 Inch
Longueur	320 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.7
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	8

Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Spécifications techniques

B	1.625
---	-------

Dessin technique

L (mm) 320

M 25

