

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X175 (6.7/8)



Numéro d'article	22326.317.175
Marque	-
UBB	500578278961
UNSPSC	31161619
EAN	8715494366335
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/4 Inch
Longueur	175 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.7
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	8 Unified National
Filets par pouce	8
Info	Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Spécifications techniques

B	2
L (mm)	175
M	31

Dessin technique

FABORY

