



Écrou hexagonal lourd ASME ≈B18.2.4.6M Acier ASTM A194M Brut Gr.3 M27

Numéro d'article	22366.270.001
Marque	-
UBB	500635541799
UNSPSC	31161727
EAN	8715492922694
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Classe	Gr.3
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A194M
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.

Normes

ASME	≈B18.2.4.6M
ASTM	A194M

Spécifications techniques

d-D	M27
F	41
H	27
P	3

Dessin technique

FABORY

