



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M2X4

Numéro d'article	24520.020.004
Marque	-
UBB	950353111095
UNSPSC	31161504
EAN	8715492629654
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	4 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.8
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.3
L (mm)	4
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Dessin technique