

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X20



Numéro d'article	24520.060.020
Marque	-
UBB	950353119353
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630902
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	3.9
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique