

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X30



Numéro d'article	24520.060.030
Marque	-
UBB	950353119502
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630933
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique