

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X40



Numéro d'article	24520.060.040
Marque	-
UBB	950353119767
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630957
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	84
ISO	≈1207
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique