

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X20



Numéro d'article	24520.100.020
Marque	-
UBB	950353122068
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631367
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183
DIN	84

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Dessin technique