



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M2,5X30

Numéro d'article	24540.025.030
Marque	-
UBB	950353130715
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632708
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filetage total quand $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	30
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Dessin technique

