



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M3X8

Numéro d'article	24540.030.008
Marque	-
UBB	950353131135
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632845
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

